


Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 51mm

Données de commande

N° commande	235505 51
GTIN	4047109084643
Classe d'article	24P

Description
Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection = D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Code ISO plaquette	SOEX 07T308 23-..
Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Ø queue ABS® D _s	63 mm
Long. utile L ₁	153 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	51
Longueur totale L	246 mm

Longueur de col L _A	208 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP1	239652 8IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3