



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, Ø DC m7: 42mm



### Données de commande

N° commande	235505 42
GTIN	4047109026889
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

Avec queue ABS®.

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

#### Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =  $D+0,5 \text{ mm}$ .

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Code ISO plaquette	SOEX 120508 44-..
Long. utile $L_1$	126 mm
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Nombre de dents Z	1
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	42
pour Ø pouce	1 21/32 pouce

Longueur totale L	207 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	176 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	Perçage en paquet
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600