



## Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 44mm



### Données de commande

N° commande	235507 44
GTIN	4047109097483
Classe d'article	24P

### Description

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236520 – 236576.

#### Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine **stables**. **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm**, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010 – 239012. Ø maximal possible par sélection =D+0,5 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Long. utile $L_1$	176 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOEX 120508 44-...
Ø queue ABS® $D_s$	63 mm
Série	KUB Quatron®
Ø nom. D	44
Longueur totale L	264 mm
Longueur de col $L_A$	226 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600