

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	20 mm
Levier	259015 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Vis de levier	259018 2
Taille plaquette	12 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 2020K12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	28 mm
Sous-plaquette	259031 2
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2