

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250025 20/12
GTIN	4045197650153
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Levier	259015 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Longueur de tête L ₁	28 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 2020K12
Sous-plaquette	259031 2
Taille plaquette	12 mm
Vis de levier	259018 2
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2