

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**

Données de commande

N° commande	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Classe d'article	21T

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Déport L ₃	27 mm
Vis de levier	259018 11
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Code ISO porte-outils	A40T PCLNR/L16
Sous-plaquette	259031 35
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Jeu de ressorts	259044 6
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Levier	259015 12
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L ₂	38,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	40 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 12	259015 12
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Sous-plaquette Type 35	259031 35
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500