

Garant
CNMG 09T304, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage