

Garant
Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm


Données de commande

N° commande	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Classe d'article	21T

Description technique

Vis de levier	259018 9
Déport L_3	13 mm
Code ISO porte-outils	A20Q PCLNR/L09
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Levier	259015 11
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
Levier Type 11	259015 11
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
