

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Sous-plaquette	259031 2
Jeu de ressorts	259044 2
Taille plaquette	12 mm
Vis de levier	259018 2
Longueur de tête L ₁	33 mm
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 2525M12
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Levier	259015 2
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2