



## Lampe d'inspection à LED avec pile, Ø tête de lampe: 15mm



### Données de commande

N° commande	081421 15
GTIN	2050001894885
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes d'inspection extrêmement robustes en **aluminium massif** avec tête à LED. Poignée avec flexible, étanche aux projections d'eau. 1x miroir d'inspection INOX 40x65 mm incassable, 1x miroir d'inspection Ø 30 mm, aimant circulaire dévissable.

### Description technique

Flux lumineux	25 lm
Type de pile	LR6
Code art. piles/batteries incluses	081559 LR6
Zone ATEX	aucune
Longueur totale	560 mm
Ø tête	15 mm
Nombre de piles incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Angle de départ	10 degré
Type de produit	Lampes d'inspection

---

## Accessoires

Socle magnétique	081413
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Jeu de miroirs pour lampes d'inspection à LED / lampes d'atelier 2 pièces	081427
Pile bouton / spéciale Type de pile SL760	081560 SL760