

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/09mm**

Données de commande

N° commande	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 4
Levier	259015 10
Sous-plaquette	259031 27
Vis de levier	259018 12
Déport L ₃	17 mm
Taille plaque	9 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A25R PCLNR/L09
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 11	259015 11
VIS DE LEVIER Type 12	259018 12
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500