

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm**

## Données de commande

N° commande	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Classe d'article	21T

## Description

**Exécution:**

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Levier	259015 11
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A20Q PCLNR/L09
Vis de levier	259018 9
Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	18 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Levier Type 11	259015 11
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500