

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250019 25/16 |
| GTIN | 4045197654359 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Longueur de tête L ₁ | 33 mm |
| Code ISO porte-outils | PCLNR/L 2525M16 |
| Jeu de ressorts | 259044 6 |
| Levier | 259015 12 |
| Taille de queue | 25 mm |
| Sous-plaquette | 259031 35 |
| Vis de levier | 259018 11 |
| Plaquette adaptée | CN.. 1606.. |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 4 |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Type d'utilisation | à gauche |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |

Fiche technique

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Sous-plaquette Type 35 | 259031 35 |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 6 | 259044 6 |
| Levier Type 12 | 259015 12 |
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 4 | 259047 4 |
| VIS DE LEVIER Type 11 | 259018 11 |