

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/12mm**

Données de commande

N° commande	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaque	12 mm
Levier	259015 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Code ISO porte-outils	A32S PCLNR/L12
Sous-plaque	259031 2
Vis de levier	259018 2
Déport L_3	22 mm
Plaque adaptée	CN.. 1204..
Jeu de ressorts	259044 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500