

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm**

## Données de commande

N° commande	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Classe d'article	21T

## Description

**Exécution:**

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Vis de levier	259018 12
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Jeu de ressorts	259044 4
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Sous-plaquette	259031 27
Déport $L_3$	17 mm
Levier	259015 10
Code ISO porte-outils	A25R PCLNR/L09
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	25 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

VIS DE LEVIER Type 12	259018 12
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Levier Type 11	259015 11
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500