

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Classe d'article	21T

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Description technique

Sous-plaquette	259031 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Levier	259015 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Code ISO porte-outils	A25R PCLNR/L12
Vis de levier	259018 8
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Jeu de ressorts	259044 2
Taille plaquette	12 mm
Déport L_3	17 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	25 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Levier Type 2	259015 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500