

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	250024 25/12
GTIN	4045197650146
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Vis de levier	259018 2
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 2525M12
Levier	259015 2
Sous-plaquette	259031 2
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	33 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons10 pièces Type 2	259047 2