


**Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W83: 13-130****Données de commande**

N° commande	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Classe d'article	24Q

**Description****Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

**Remarque(s):**

**Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: Inox

Code ISO plaquette: SOEX 050204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/tr

**Description technique**

Désignation	13-130
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 050204
Série	KUB Quatron®
Nombre de changements/dents	4

Nuance	BK7935
Type	Inox
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		