

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/12mm**


## Données de commande

N° commande	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Classe d'article	21T

## Description

### Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Déport L <sub>3</sub>	22 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Levier	259015 2
Taille plaquette	12 mm
Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	A32S PCLNR/L12
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm
Sous-plaquette	259031 2
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Levier Type 2	259015 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500