

**Garant****Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 50/12mm**

## Données de commande

N° commande	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Classe d'article	21T

## Description technique

Taille plaque	12 mm
Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L12
Levier	259015 2
Jeu de ressorts	259044 2
Sous-plaque	259031 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	63 mm
Déport $L_3$	35 mm
Plaque adaptée	CN.. 1204..
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage $L_2$	48 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	50 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 2	259015 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500