

**Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W83: 13-010****Données de commande**

N° commande	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Classe d'article	24Q

Description**Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST900; Ti

Code ISO plaquette: SOEX 050204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,12 mm/tr

Description technique

Désignation	13-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,12 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 050204
Série	KUB Quatron®
Nombre de changements/dents	4

Nuance	BK7935
Type	ST900; Ti
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		