

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/12mm**


## Données de commande

N° commande	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Classe d'article	21T

## Description

### Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Code ISO porte-outils	A40T PCLNR/L12
Jeu de ressorts	259044 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Taille plaquette	12 mm
Vis de levier	259018 2
Sous-plaquette	259031 2
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Levier	259015 2
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	50 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	38,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Sous-plaquette Type 2	259031 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500