

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 40/16mm**


## Données de commande

N° commande	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A40T PCLNR/L16
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Sous-plaquette	259031 35
Déport $L_3$	27 mm
Taille plaque	16 mm
Levier	259015 12
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Vis de levier	259018 11
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Jeu de ressorts	259044 6
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage $L_2$	38,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_5$	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Sous-plaquette Type 35	259031 35
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Levier Type 12	259015 12
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500