



Plaquette KOMET®, BK8430, Désignation type W83: 23-030

Données de commande

N° commande	236535 23-030
GTIN	4047109199811
Classe d'article	24Q

Description
Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

En cas d'utilisation avec les outils KUB Quatron® 235500 – 235505, diviser les valeurs d'avance de moitié.

Type: ST1400

Code ISO plaquette: SOEX 07T308

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Désignation	23-030
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 07T308
Nombre de changements/dents	4

Nuance	BK8430
Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		