

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 50/16mm**

Données de commande

N° commande	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 6
Levier	259015 12
Taille plaque	16 mm
Vis de levier	259018 11
Sous-plaque	259031 35
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L16
Déport L_3	35 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	63 mm
Plaque adaptée	CN.. 1606..
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage L_2	48 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	50 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 35	259031 35
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Levier Type 12	259015 12
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500