

Garant
Porte-outils 90°, cylindrique avec Al courte, Type: 10

Données de commande

N° commande	239740 10
GTIN	4045197596208
Classe d'article	23A

Description
Exécution:

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision** pour une précision et une sécurité de process optimales.

Remarque(s):

Tenir compte de la taille du porte-outils et des têtes d'alésage. Autres porte-outils 210550 – 210582 et 212000.

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Pour Ø trou débouchant: 10 - 12,7 mm

Pour Ø trou borgne: 14 - 16,2 mm

Longueur totale L: 90 mm

Long. utile L₁: 35 mm

Ø queue D₅ h6: 16 mm

Couple de serrage recommandé: 5 Nm

Description technique

Pour Ø trou borgne	14 - 16,2 mm
Ø queue D ₅ h6	16 mm
Pour Ø trou débouchant	10 - 12,7 mm
Long. utile L ₁	35 mm
Couple de serrage recommandé	5 Nm
Longueur totale L	90 mm
Série	TopCut

Arrosage interne	oui
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée