

**Plaquette KOMET®, BK8430, Désignation type W83: 18-210****Données de commande**

N° commande	236537 18-210
GTIN	4047109206731
Classe d'article	24Q

Description**Exécution:**

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: ST1400

Code ISO plaquette: SOEX 060306

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Désignation	18-210
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 060306
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK8430

Type	ST1400
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		