



Lampe pour local de travail Planonlight LED, Puissance absorbée: 33W



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 081350 33 |
| GTIN | 2050001688934 |
| Classe d'article | 04E |

Description

Exécution:

Lampe pour locaux de travail révolutionnaire intégrant la toute nouvelle technologie LED. **Intensité lumineuse pratiquement doublée** comparé aux systèmes d'éclairage actuels, avec une **netteté de contour et de contraste maximale**.

Grâce à sa **hauteur extrêmement faible de 28 mm**, la lampe PLANONLIGHT LED st peu encombrante et s'utilise presque partout.

- **Eclairage maximal sur toute la surface.**
- **Puissance lumineuse très élevée en qualité lumière du jour, dès lors absence de reflets, de scintillement et d'effets stroboscopiques.**
- **Variateur de lumière progressif (transformateur non fourni).**
- **Étanche (IP68), y compris aux émulsions agressives (IP69K).**
- **Nettoyage ultra-simple – surface lisse et faible température de surface (max. 10 °C au-dessus de la température ambiante).**
- **Sans aucun entretien.**
- **Certification selon les normes UL– pour une utilisation internationale.**
- **Installation ultérieure aisée, montage par l'utilisateur.**
- **Raccordement directement via le connecteur M12 de la machine ou le câble de raccordement fourni**

Fonctionnement:

IP69K: Protection contre la pénétration d'eau sous pression (étanchéité à l'eau sous pression) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. – le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!

Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Description technique

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Ampoule | Module LED |
| Puissance absorbée | 33 W |
| Angle de départ fixe | 120 degré |
| Flux lumineux | 3000 lm |
| Poids | 2900 g |
| Plage de températures | -20 - 55 °C |
| Hauteur totale | 28 mm |
| Température de couleur | 6500 K |
| Tension nominale | 230 V |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Zone ATEX | aucune |
| Longueur totale | 421 mm |
| Largeur totale | 171 mm |
| Indice de protection IP | IP 69K |
| Référence fabricant | 20293 |
| Type de produit | Lampes pour machine |

Accessoires

| | |
|--|--------|
| Support pour PLANONLIGHT LED avec rotule | 081380 |
| Transformateur à intensité variable 230 V / 24 V 100 W | 081376 |
| Transformateur pour PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W | 081375 |

