

Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,25 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Application principale	S
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	TIM
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage