

Garant**CNMG 120408, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Classe d'article	21G

Description technique

Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408

Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage