


CNMG 120408, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250104 CA510
GTIN	4960664696833
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 180 - 590 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 590 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage