

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 50 kg, 26x24G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm



Données de commande

N° commande	972456 50
GTIN	4069515000246
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Charge admissible 50 kg.

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main**- empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Description technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Surface utile de tiroir en G	26x24
Profondeur utile	600 mm
Profondeur utile en G	24
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Largeur utile en G	26
Hauteur utile	25 mm
Domaine d'utilisation	Armoires à outils

Fiche technique

Hauteur frontale	50 mm
Poids	11 kg
Largeur utile	650 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	26x24G
Type de produit	Tiroir