

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm



Données de commande

N° commande	972474 50
GTIN	4069515000307
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Largeur utile en G	36
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Domaine d'utilisation	Armoires à outils
Profondeur utile en G	24
Hauteur frontale	50 mm
Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	900 mm
Surface utile de tiroir en G	36×24
Hauteur utile	25 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non

Fiche technique

Poids	14 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir