

## Fiche technique

Garant GRIDLINE

### Tiroir ESD, 36x24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm



### Données de commande

N° commande	972474 200
GTIN	4069515000352
Classe d'article	9GK

### Description

#### Exécution:

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

#### Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

#### Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

### Description technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Poids	22 kg
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Domaine d'utilisation	Armoires à outils
Hauteur frontale	200 mm
Hauteur utile	175 mm
Largeur utile en G	36
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile en G	24

## Fiche technique

Surface utile de tiroir en G	36x24
Profondeur utile	600 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x24G
Type de produit	Tiroir