

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 75mm



Données de commande

N° commande	972474 75
GTIN	4069515000314
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Largeur utile	900 mm
Largeur utile en G	36
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Hauteur frontale	75 mm
Domaine d'utilisation	Armoires à outils
Profondeur utile	600 mm
Hauteur utile	50 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Surface utile de tiroir en G	36×24

Fiche technique

Poids	16 kg
Profondeur utile en G	24
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir