

Garant GRIDLINE

### Tiroir ESD, 36x24G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm



#### Données de commande

N° commande	972474 150
GTIN	4069515000345
Classe d'article	9GK

#### Description

##### Exécution:

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

##### Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

##### Coloris:

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

#### Description technique

Domaine d'utilisation	Armoires à outils
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Hauteur utile	125 mm
Hauteur frontale	150 mm
Largeur utile en G	36
Profondeur utile en G	24
Surface utile de tiroir en G	36x24
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Poids	20 kg

## Fiche technique

Profondeur utile	600 mm
Largeur utile	900 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	36x24G
Type de produit	Tiroir