

Etiqueteuse électronique, Type: LM640CB



Données de commande

N° commande	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Classe d'article	08U

Description

Exécution:

Etiqueteuses électroniques mobiles et robustes permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une batterie Li-Ion rechargeable, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. L'étiquetage en déplacement facilité. Etiqueteuse innovante, compacte et polyvalente. L'étiqueteuse LabelManager Executive 640 CB est compatible avec les rubans standard D1 et les rubans hautes performances avec de 6 mm à 24 mm de large, disponibles en différents types et couleurs. Découvrez le confort de l'étiquetage en déplacement avec l'étiqueteuse LabelManager Executive 640 CB. La batterie lithium-ion rechargeable et le design compact de cet appareil conçu pour les professionnels mobiles vous permettent de créer facilement des étiquettes où que vous soyez. La poignée texturée offre un confort même en cas d'utilisation prolongée et reflète notre engagement envers une excellente ergonomie. Avec son écran haute résolution pour une lisibilité inégalée ainsi qu'une navigation intuitive et claire dans les menus, l'étiqueteuse LabelManager Executive 640 CB définit une nouvelle norme en matière de création et de personnalisation d'étiquettes. En outre, la convivialité d'utilisation de l'étiqueteuse LabelManager Executive 640 CB et les options de double connectivité, telles que Bluetooth Low Energy Technology et USB-C, permettent de stocker un nombre pratiquement illimité* d'étiquettes personnalisées via les applications logicielles mobiles et de bureau DYMO, favorisant ainsi un flux de travail rationalisé et éliminant la nécessité de connexion de l'appareil. Que vous soyez en train de vous organiser à votre

poste de travail ou sur le terrain, l'étiqueteuse LabelManager Executive 640 CB vous permet de réaliser des tâches d'étiquetage avec une efficacité et une précision inégalée. L'appareil est compatible avec les rubans standard D1 et hautes performances d'une largeur comprise entre 6 et 24 mm. Mobilité aisée grâce à la batterie lithium-ion rechargeable. Design compact et surface texturée pour une prise en main ergonomique. Grand écran couleur haute résolution (240×320 pixels) pour une lisibilité inégalée. Double connectivité via la technologie USB-C et Bluetooth Low Energy, éliminant la nécessité de connecter des appareils. Capacité de stockage d'étiquettes quasi illimitée* via l'application DYMO LabelManager Executive Connect et le logiciel DYMO Connect for Desktop. Accès direct à l'application DYMO LabelManager Executive Connect et au logiciel DYMO Connect for Desktop. Compatibilité directe avec plusieurs appareils (PC, Mac, smartphone et tablette) et systèmes d'exploitation (Android/iOS). Avec écran tactile couleur, imprime également les graphiques, codes à barres et logos à une résolution de 300 ppp. Port USB-C et Bluetooth.

Caractéristique(s):

Date et heure, sérialisation (numérotation automatique), code-barres (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 128B, CODE 39), arrêt automatique, impression verticale, impression miroir, aperçu, affichage WYSIWYG, zoom, code QR via un logiciel connecté. Styles de police: normal, gras, italique, contour, ombre, gras+italique et leurs combinaisons avec soulignement. Tailles de police: 8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt. Nombre max. de lignes d'impression: 5 Système d'impression: Transfert thermique. Résolution: 180 ppp Langues: Tchèque, danois, allemand, estonien, anglais, espagnol, français, italien, letton, lituanien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, finnois, suédois, turc

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. Etiqueteuse LabelManager 1× ruban standard D1 Batterie rechargeable Câble USB-C (USB-C vers USB-C) Notice d'utilisation succincte

Remarque(s):

Possibilité de paramétrer différentes langues. Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.

Description technique

Nombre de lignes de texte	5
Nombre de styles	12
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	LabelManager™ Executive 640 CB
Hauteur	75 mm
Largeur	150 mm

Fiche technique

Particularité	Bluetooth
Particularité	USB-C
Longueur	185 mm
Type de découpe ruban	automatique
Type de clavier	QWERTZ
Nombre taille caractère	9
Cassette adaptée	D1
Largeurs de ruban disponibles	6 à 24 mm
Poids, batterie comprise	695 g
Type de produit	Etiqueteuse électronique