



Lampe pour local de travail Planonlight LED, Puissance absorbée: 66W



Données de commande

N° commande	081350 66
GTIN	2050001688941
Classe d'article	04E

Description

Exécution:

Lampe pour locaux de travail révolutionnaire intégrant la toute nouvelle technologie LED. **Intensité lumineuse pratiquement doublée** comparé aux systèmes d'éclairage actuels, avec une **netteté de contour et de contraste maximale**.

Grâce à sa **hauteur extrêmement faible de 28 mm**, la lampe PLANONLIGHT LED st peu encombrante et s'utilise presque partout.

- **Eclairage maximal sur toute la surface.**
- **Puissance lumineuse très élevée en qualité lumière du jour, dès lors absence de reflets, de scintillement et d'effets stroboscopiques.**
- **Variateur de lumière progressif (transformateur non fourni).**
- **Étanche (IP68), y compris aux émulsions agressives (IP69K).**
- **Nettoyage ultra-simple – surface lisse et faible température de surface (max. 10 °C au-dessus de la température ambiante).**
- **Sans aucun entretien.**
- **Certification selon les normes UL– pour une utilisation internationale.**
- **Installation ultérieure aisée, montage par l'utilisateur.**
- **Raccordement directement via le connecteur M12 de la machine ou le câble de raccordement fourni**

Fonctionnement:

IP69K: Protection contre la pénétration d'eau sous pression (étanchéité à l'eau sous pression) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Tension de fonctionnement 24 V c.c. – le raccordement direct au secteur (230 V/50 Hz) détruit la lampe!

Raccordement au secteur via un transformateur 081375.

Description technique

Ampoule	Module LED
Flux lumineux	6000 lm
Angle de départ fixe	120 degré
Poids	5200 g
Puissance absorbée	66 W
Plage de températures	-20 - 55 °C
Hauteur totale	28 mm
Tension nominale	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Température de couleur	6500 K
Zone ATEX	aucune
Longueur totale	771 mm
Largeur totale	171 mm
Indice de protection IP	IP 69K
Référence fabricant	20294
Type de produit	Lampes pour machine

Accessoires

Transformateur à intensité variable 230 V / 24 V 100 W	081376
Transformateur pour PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Support pour PLANONLIGHT LED avec rotule	081380

