



## Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, court, Pour Ø tête d'alésage D: 18-19,99mm



### Données de commande

N° commande	239930 18-19,99
GTIN	
Classe d'article	27E

### Description

#### Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de process supérieure.

#### Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

### Description technique

Long. queue L <sub>s</sub>	50 mm
Clé de serrage 239902	8IP(1,5Nm)
Longueur totale L <sub>tot</sub>	145 mm
Tirette 239900	1
Clé à fourche 239901	SW5
Pour Ø tête d'alésage D	18 - 19,99 mm
Longueur de col A	80 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	20 mm
Type de queue	court
Arrosage interne	oui

Type de produit	Embouts Philips
-----------------	-----------------

---

## Accessoires

Tirette Type 1	239900 1
Clé pour tirette Taille empreinte SW5	239901 SW5