



## Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique, long, Pour Ø tête d'alésage D: 20-21,99mm



### Données de commande

N° commande	239890 20-21,99
GTIN	4047109229358
Classe d'article	27E

### Description

#### Adapté(s) pour :

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

Arrosage interne: oui

Longueur de col A: 140 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 190 mm

Long. queue  $L_s$ : 50 mm

Ø queue  $D_s$  h6: 20 mm

Tirette 239900: 2

Clé à fourche 239901: SW5

### Description technique

Pour Ø tête d'alésage D	20 - 21,99 mm
Clé de serrage 239902	SW2,5 (2,5 Nm)
Tirette 239900	2
Long. queue $L_s$	50 mm
Longueur de col A	140 mm
Longueur totale $L_{tot}$	190 mm
Clé à fourche 239901	SW5
Ø queue $D_s$ h6	20 mm

Type de queue	long
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

---

## Accessoires

Tirette Type 2	239900 2
Clé pour tirette Taille empreinte SW5	239901 SW5