



Mines de rechange edding 8881 pour crayons de chantier porte-mine de précision edding 8880, Type: 8702999



Données de commande

N° commande	085017 8702999
GTIN	4057305063113
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Mines de rechange pour crayons de chantier porte-mine de précision edding 8880 (085017 réf. 8702112).

Les mines de rechange edding 8881 se remplacent facilement en dévissant le bouton-poussoir à l'arrière du crayon de chantier porte-mine de précision edding 8880. Jeu de 6 mines aux couleurs assorties. Pour des marquages précis sur des surfaces rugueuses et lisses telles que le bois, le plastique, le carton, le métal et le carrelage. La mine interchangeable a un diamètre de 2,8 mm. Le jeu contient 2 mines en graphite, 2 mines rouges et 2 mines jaunes (à base de cire). Les mines jaunes et rouges (texture à base de cire) sont idéales pour les surfaces très lisses et foncées. Résistant à l'eau (sauf sur le verre). Résistant à la lumière. Stocker les mines à 40 °C maximum.

Livraison:

2 mines en graphite, 2 mines rouges, 2 mines jaunes.

Description technique

Epaisseur de trait min.	1 mm
Référence fabricant	8881

Fiche technique

Résistant aux UV	oui
Convient pour matériaux	Métal
Convient pour matériaux	Bois
Convient pour matériaux	Pierre
Convient pour matériaux	Papier
Convient pour matériaux	Plastique
Clip	non
Couleur d'écriture	Graphite
Couleur d'écriture	Rouge
Couleur d'écriture	Jaune
Epaisseur de trait max.	3 mm
Contenu du kit	6
Type de produit	Mines de graphite