



Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, court, Pour Ø tête d'alésage D: 27-34,99mm



Données de commande

N° commande	239930 27-34,99
GTIN	
Classe d'article	27E

Description

Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de process supérieure.

Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

Description technique

Clé à fourche 239901	SW8
Pour Ø tête d'alésage D	27 - 34,99 mm
Longueur de col A	120 mm
Longueur totale L _{tot}	176 mm
Clé de serrage 239902	SW3 (5 Nm)
Long. queue L _s	56 mm
Tirette 239900	4
Ø queue D _s h6	25 mm
Type de queue	court
Arrosage interne	oui

Type de produit	Embouts Philips
-----------------	-----------------

Accessoires

Tirette Type 4	239900 4
Clé pour tirette Taille empreinte SW8	239901 SW8