



Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique, court, Pour Ø tête d'alésage D: 18-19,99mm



Données de commande

N° commande	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Classe d'article	27E

Description

Adapté(s) pour :

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans.

Arrosage interne: oui

Longueur de col A: 80 mm

Longueur totale L_{tot} : 130 mm

Long. queue L_s : 50 mm

Ø queue D_s h6: 20 mm

Tirette 239900: 1

Clé à fourche 239901: SW5

Description technique

Clé de serrage 239902	8IP (1,5 Nm)
Longueur de col A	80 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Pour Ø tête d'alésage D	18 - 19,99 mm
Tirette 239900	1
Long. queue L_s	50 mm
Clé à fourche 239901	SW5

Ø queue D _s h6	20 mm
Type de queue	court
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Tirette Type 1	239900 1
Clé pour tirette Taille empreinte SW5	239901 SW5