



## Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, long, Pour Ø tête d'alésage D: 18-19,99mm



### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 239940 18-19,99 |
| GTIN             |                 |
| Classe d'article | 27E             |

### Description

#### Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de processus supérieure.

#### Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

### Description technique

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Longueur de col A                | 140 mm          |
| Long. queue L <sub>s</sub>       | 50 mm           |
| Clé de serrage 239902            | 8IP (1,5 Nm)    |
| Longueur totale L <sub>tot</sub> | 205 mm          |
| Tirette 239900                   | 1               |
| Clé à fourche 239901             | SW5             |
| Pour Ø tête d'alésage D          | 18 - 19,99 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> h6        | 20 mm           |
| Type de queue                    | long            |
| Arrosage interne                 | oui             |
| Type de produit                  | Embouts Philips |

---

## Accessoires

Clé pour tirette Taille empreinte SW5

239901 SW5

Tirette Type 1

239900 1