



Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, long, Pour Ø tête d'alésage D: 20-21,99mm



Données de commande

N° commande	239940 20-21,99
GTIN	
Classe d'article	27E

Description

Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de processus supérieure.

Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

Description technique

Pour Ø tête d'alésage D	20 - 21,99 mm
Clé à fourche 239901	SW5
Tirette 239900	2
Long. queue L _s	50 mm
Longueur de col A	140 mm
Longueur totale L _{tot}	205 mm
Clé de serrage 239902	SW2,5(2,5Nm)
Ø queue D _s h6	20 mm
Type de queue	long
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Tirette Type 2

239900 2

Clé pour tirette Taille empreinte SW5

239901 SW5