



## Porte-outils Reamax® TS KOMET Queue cylindrique, court, Pour Ø tête d'alésage D: 27-34,99mm



### Données de commande

N° commande	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Classe d'article	27E

### Description

#### Adapté(s) pour :

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans.

Arrosage interne: oui

Longueur de col A: 120 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 176 mm

Long. queue  $L_s$ : 56 mm

Ø queue  $D_s$  h6: 25 mm

Tirette 239900: 4

Clé à fourche 239901: SW8

### Description technique

Tirette 239900	4
Longueur de col A	120 mm
Long. queue $L_s$	56 mm
Pour Ø tête d'alésage D	27 - 34,99 mm
Clé de serrage 239902	SW3(5Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	176 mm
Clé à fourche 239901	SW8

Ø queue D <sub>s</sub> h6	25 mm
Type de queue	court
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

---

## Accessoires

Clé pour tirette Taille empreinte SW8	239901 SW8
Tirette Type 4	239900 4