


CNMG 120404, Nuance: SP0819

Données de commande

N° commande	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Classe d'article	28A

Description

CNMG 120404 SP0819 Nuance: SP0819

Brise-copeaux: 4E

Prof. coupe a_p : 1 - 5,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 120 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 150 - 320 m/min

Description technique

Brise-copeaux	4E
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 120 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	150 - 320 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 5,5 mm
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Application secondaire	M
Application principale	S

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	SP0819
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage