



CNMG 120404, Nuance: KW10

Données de commande

N° commande	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 KW10 Nuance: KW10
 Brise-copeaux: AH
 Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,35 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 400 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 400 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	N
Brise-copeaux	AH

Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage