



CNMG 160608 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Classe d'article	22D

Description

CNMG 160608 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 1 - 6,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 6,5 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre