


CNMG 120404, Nuance: SW05

Données de commande

N° commande	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 SW05 Nuance: SW05

Brise-copeaux: MU

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Application principale	Ti
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	MU
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min

Nuance	SW05
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage